



FZ016NV

Dveře levé perforované pro FWx/FP54x, 769x498 mm, IP30

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|---------|--------|
| Výška | 769 mm |
| Šířka | 498 mm |
| Hloubka | 12 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|----------------|
| Dveře/kryt průhledné | Ano |
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Typ dveří rozvaděče | Částečné dveře |
| Počet zámků | 0 |

Materiál

| | |
|----------|-------------------|
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | Práškové lakování |

Architektura

| | |
|------------------------|-------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo |
|------------------------|-------|

Bezpečnost

| | |
|-----------------|-----------|
| Stupeň krytí IP | IP3X |
| Typ uzamčení | Bez zámků |

Vybavení

| | |
|--------------------|---|
| Počet polí v šířce | 2 |
|--------------------|---|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|