



XEV200C

### Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 IP

#### Caractéristiques techniques

##### Puissance

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	22 - 22 kW

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3
---	---

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

##### Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

##### Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

##### Equipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

##### Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

##### Dimensions

Dimensions	480 x 346 mm
Hauteur	480 mm
Largeur	346 mm
Profondeur	233 mm

##### Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

##### Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------