



B01724

Angle intérieur variable de 70 à 120° pour TA-E 80x40 et TA-G 80x40 blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	70 - 120
----------------	----------

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	80 mm

Matière

Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

TA-E/EN 80x40 / TA-G/GN 80x40	
-------------------------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui