

Steckdose/Schalter drehbar Wieland Stecktechnik halogenfrei C-Profil cremeweiß

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 230 - 230 V |
|--------------|-------------|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Cremeweiß |
| RAL Nummer | 9001      |

**Anschluss**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Wieland GST 18 |
|-----------------------|----------------|

**Konnektivität**

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Montageart | Anreihbar<br>Schnappbefestigung |
|------------|---------------------------------|

**Zubehör**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Vorbestückt mit | Schutzkontaktsteckdose mit Schalter |
|-----------------|-------------------------------------|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

**Texte**

|          |               |
|----------|---------------|
| Aufdruck | Ohne Aufdruck |
|----------|---------------|