



TE331



KNX Energieverbruiksmeter 3 kanalen

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Uitvoering

Bussysteem	KNX
------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met Powernet-bussysteem	Nee
-------------------------	-----

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	90 A
----------------------------	------