



TE331



Energimätare easy-KNX 3-kanaler exklusive strömtransformatorer.

Tekniska egenskaper

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Arkitektur

Bussystem	KNX
-----------	-----

Anslutning

Med bussystem Powernet	Nej
------------------------	-----

Elektrisk ström

Maximal mätkretsström	90 A
-----------------------	------