



FW612WT

**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/72M (6x12) I kl. IP40**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

**Sprzęt**

Liczba rzędów	6
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

**Pojemność**

Liczba modułów	72
----------------	----

**Wymiary**

Wysokość	1091 mm
Szerokość	355 mm
Głębokość	150 mm

**Pokrywa, drzwi**

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

**Wymiary**

Liczba jednostek szerokości	12
-----------------------------	----

**Pokrywa, drzwi**

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

**Rodzaj połączenia**

Liczba wejść kablowych	1
------------------------	---

**Materiały**

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

**Sprzęt**

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Blokada na klucz Bez zamka