



10239919

Okvir, 3-struki, S.1, sa poljem za natpis, horizontalno, polarna bijela mat

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 3 |
| Broj modula | 3 |

##### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| RAL kod         | 9010           |
| Obrada površine | Mat            |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

##### Dimenzije

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Visina                     | 80,50 mm |
| Širina                     | 223 mm   |
| Dubina                     | 9,50 mm  |
| Broj jedinica horizontalno | 3        |
| Broj jedinica vertikalno   | 1        |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Da |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Tekst

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom |
| Označavanje       | Sa poljem za označavanje  |

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |