



SRT05005B

**Transf. intensidade 500/5A núcleo aberto**

**Características técnicas**

**Funções**

Classe de precisão

1

**Potência**

Potência

2,20 VA

Potência total dissipada em IN

6,89 W

**Dimensões**

Diâmetro da abertura

28 mm

Altura

71,70 mm

Largura

44,50 mm

Profundidade

61,30 mm

Altura da abertura

15 mm

Largura da abertura

28,50 mm

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui

3000 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-20 - 70 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-20 - 70 °C

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP

IP20

**Intensidade de corrente**

Intensidade máx. no primário

500 A

Intensidade máx. de secundário

5 A

**Instalação / montagem**

Montagem

Calha DIN  
Platine de fixação

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal

500 A