



TE370



IP20

Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
--------------------	-------------

Architektur

Bussystem	KNX
Polart	3P+N

Konnektivität

Mit Bussystem Powernet	Nein
Anschlussart	Direktanschluss

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis	5 A
-----------------------------------	-----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja