



TE370



IP20

Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus

ETS

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - 55 °C

Architektur

Bussystem

KNX

Polart

3P+N

Konnektivität

Mit Bussystem Powernet

Nein

Anschlussart

Direktanschluss

Elektrischer Strom

Maximaler Strom im Messstromkreis

5 A

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja