



TE370



IP20

Energieverbrauchszähler KNX, Dreiphasen, Wandlermessung 6000/5 bis 50/5A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS |
|-----------------------------|-----|

Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 55 °C |
|--------------------|-------------|

Architektur

|           |      |
|-----------|------|
| Bussystem | KNX  |
| Polart    | 3P+N |

Konnektivität

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Mit Bussystem Powernet | Nein            |
| Anschlussart           | Direktanschluss |

Elektrischer Strom

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Maximaler Strom im Messstromkreis | 5 A |
|-----------------------------------|-----|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |