



TE370



IP20

KNX kWh-meter 3-fasen, voor stroomtrafo 5/6000 A, 1 tarief

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Uitvoering

Bussysteem	KNX
Pooltype	3P+N

Aansluitmogelijkheden

Met Powernet-bussysteem	Nee
Aansluitwijze	Directe aansluiting

Stroom / temperatuur

Maximale meetcircuitstroom	5 A
----------------------------	-----

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja