



TE370



IP20

Dig. elektroměr, 1T, nepřímé měř. 50 - 1500A, s imp. výst., KNX

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS
-----------------------------	-----

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Architektura

Sběrníkový systém	KNX
-------------------	-----

Typ pólu	3P+N
----------	------

Konektivita

Se sběrníkovým systémem Powernet	Ne
----------------------------------	----

Typ připojení	Přímé připojení
---------------	-----------------

Elektrický proud

Maximální proud měřicího obvodu	5 A
---------------------------------	-----

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----