Fiche technique du produit
TE360



TE360

IP20

Compteur divisionnaire triphasé direct 100A avec sortie KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 55 °C

Architecture

Système bus	KNX
Type de pôles	3P+N

Connectivité

Avec système bus Powernet	Non
Type de raccordement	Raccordement direct

Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum	100 A
Consommation de courant bus (transfert de données)	8 mA

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Capacité

Nombre de modules	7

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Textes

Borne	Avec borne de raccordement pour entrée tarifaire (heures creuses / heures pleines) Avec borne d'entrée et de sortie de raccordement secteur triphasée