



TE360



IP20

Dig. elektroměr, 1T, přímé měř. do 100 A, s imp. výstupem, KNX

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení ETS

**Podmínky použití**

Provozní teplota -10 - 55 °C

**Architektura**

Sběrníkový systém KNX

Typ pólu 3P+N

**Konektivita**

Se sběrníkovým systémem Powernet Ne

Typ připojení Přímé připojení

**Elektrický proud**

Maximální proud měřicího obvodu 100 A