



BKF600105

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Largeur	600 mm
Longueur	2400 mm
Section intérieure	84000 - 84000 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	347
---	-----

**Dimensions**

Hauteur minimale de la chape	105 mm
Plage de nivellement	105 - 150 mm

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Dimensions**

Nombre d'unités d'installation intégrées	3
--	---

**Equipement**

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation (cloison)	Fixation par vis
Avec cloison	Non

**Installation, montage**

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

**Matière**

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Plastique

**Cache, porte**

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué

**Fonctions**

Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal	Oui
--	-----

**Matière**

Traitement de surface	Zingué
-----------------------	--------

**Fonctions**

Avec bac de plancher	Non
----------------------	-----

**Cache, porte**

Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

