



2874

Tronic-Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	50 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Phasenabschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Klemme für Grundlast von Netzabschalter

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja