



HW2S425DE

**Luftbrytare (ACB) HW2 100kA 2500A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	2500 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	100 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	85 kA

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000
-----------------------------------	-------

**Utrustning**

Antal växlande hjälpkontakter	4
-------------------------------	---

**Spänning**

Nominell isolationsspänning $U_i$	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	12000 V
Matarspänning	AC

**Resistans**

Inre resistans	16 $\mu\Omega$
----------------	----------------

**Arkitektur**

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

**Utlösning**

Reaktionstid vid slutning	50 ms
---------------------------	-------

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	359,40 W
--	----------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja