



XEV201C

Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 ïP

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7,40 kW
Puissance raccordée	8 - 8 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

Equipement

Nombre de prises domestiques	1
Avec disjoncteur de protection	Oui
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

Dimensions

Dimensions	480 x 346 mm
Hauteur	480 mm
Largeur	346 mm
Profondeur	233 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs IK	IK10

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Matière

Matériau	Plastique
----------	-----------