



2872

Modul ovládací pro tlačítka, ovládání 1-10V, vestavná, přístroj

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	42 mm
Šířka	175 mm
Hloubka	18 mm

Elektrický proud

Řídicí proud	200 - 200 mA
Spínací proud	10 A

Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

Texty

Osvětlení	Např. pro zářivky a nízkonapěťové halogenové žárovky
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano