



2875

Drehdimmer mit Softrastung Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	67 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) Mit Ersatzsicherung
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja