



BKF600145

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Largeur | 600 mm |
| Longueur | 2400 mm |
| Section intérieure | 106400 - 106400 mm ² |

Capacité

| | |
|---|-----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 439 |
|---|-----|

Dimensions

| | |
|------------------------------|--------------|
| Hauteur minimale de la chape | 145 mm |
| Plage de nivellement | 145 - 190 mm |

Conditions d'utilisation

| | |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 3 kN |
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 2 kN |

Notice

| | |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--|---|
| Nombre d'unités d'installation intégrées | 3 |
|--|---|

Equipement

| | |
|---|------------------|
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Fixation au mur de séparation (cloison) | Fixation par vis |
| Avec cloison | Non |

Installation, montage

| | |
|----------------------|------|
| Ouverture de montage | Sans |
|----------------------|------|

Matière

| | |
|--|-----------|
| Matière | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Plastique |

Cache, porte

| | |
|-----------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier |
| Couverture de surface | Zingué |

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Possibilité de désolidarisation de la base et du châssis principal | Oui |
|--|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|--------|
| Traitement de surface | Zingué |
|-----------------------|--------|

Fonctions

| | |
|----------------------|-----|
| Avec bac de plancher | Non |
|----------------------|-----|

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle | Non |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

