



LF2502549016

## TEHALIT LF ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 25x25

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Παρελκόμενα

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

#### Ρυθμίσεις

|              |         |
|--------------|---------|
| Εύρος γωνίας | 90 - 90 |
|--------------|---------|

#### Διαστάσεις

|        |       |
|--------|-------|
| Ύψος   | 25 mm |
| Πλάτος | 25 mm |

#### Υλικά

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Υλικό       | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο                               |
| Χρώμα       | Λευκό                                     |
| Κωδικός RAL | 9016                                      |

#### Ασφάλεια

|                     |      |
|---------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
|---------------------|------|

#### Standards

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|----------------------------------------------------------------|-----|

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Εξοπλισμός

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

#### Κατάλληλο για

|          |  |
|----------|--|
| LF 25x25 |  |
|----------|--|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνα με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |

### Εικονογραφήσεις | Σχέδια

