



WH36647300Q

robusto AP Gr.1 komplett: Feucht-Steckdose 3x T23 mit Steckkl. IP21 Weiss

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	60 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	3
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Komplettgehäuse
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**  
robusto Aufputz

**Nachhaltigkeit**  
RoHS-konform Ja