



WH36647300Q

robusto humide AP Gr.1 complet: Prise 3x T23 avec bornes enfichables IP21 Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9003

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 3

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Textes

Inscription Sans inscription

Housse Boîtier complet

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Fiche technique du produit

WH36647300Q

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui