



SM102E

Multifunktionsmessgerät

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Höhe	96 mm
Breite	96 mm
Tiefe	60 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP51
--------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	5
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 6 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
Leistungsaufnahme VA	10 VA

Ausstattung

Ausführung Bedientableau	LCD
--------------------------	-----

Messung

Frequenzmessbereich	45 - 65 Hz
Messgeräteart	Multimeter
Strommessbereich	0 - 9999 A

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------