



SM102E

Multifunktionsmessgerät

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe 96 mm

Breite 96 mm

Tiefe 60 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP51

Kapazität

Anzahl Module 5

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 - 80 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 2.5 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 2.5 - 6 mm²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 10 W

Leistungsaufnahme VA 10 VA

Ausstattung

Ausführung Bedientableau LCD

Messung

Frequenzmessbereich 45 - 65 Hz

Messgeräteart Multimeter

Strommessbereich 0 - 9999 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz