



LFE4006009010

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	7
---	---

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

