



HW4E432DB

**Luftbrytare (ACB) HW4 66kA 3200A 4P utdragbar, för sentinel TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	3200 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	66 kA

**Uthållighet**

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	20000
-----------------------------------	-------

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

**Resistans**

Inre resistans	13 $\mu\Omega$
----------------	----------------

**Arkitektur**

Antal poler	4
Antal avsäkrade poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

**Ström**

Total effektförlust vid nominell märkström	496,80 W
--	----------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja