



1083898900

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bia pol. luc.

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Chiave

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Duroplastica

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 20 mm

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Testo

Stampa Con stampa

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Piastra centrale

##### Adatto per

S.x/B.x

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si