



FW612FT

Caja de distribución empotrar metálica FW2 clase I 6 filas x 12 mód, 72M

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de filas	6
Número de sección en anchura	1
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	72
-------------------	----

Dimensiones

Altura	1142 mm
Anchura	406 mm
Profundidad	121 mm
Altura de la instalación	1070 mm
Anchura de instalación	334 mm

Tapa, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Dimensiones

Profundidad del montaje	110 mm
Número de unidades en ancho	12

Tapa, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP40
Tipo de cerradura	Sin bloqueo