



29512045



### Éclairage de signalisation par LED, RVB, R.1/R.3, noir brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Puissance

Puissance consommée	2 W
---------------------	-----

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Éclairage

Type de Lampe	LED
---------------	-----

##### Matières

Couleur	Noir
---------	------

Code RAL	9005
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Métal PVC
---------	--------------

Traitement	Non traité
------------	------------

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
---------	-------

Largeur	70 mm
---------	-------

Profondeur	50 mm
------------	-------

##### Raccordement

Section du conducteur	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Textes

Éclairage	Le poussoir permet d'appeler les couleurs d'éclairage blanc froid, blanc chaud, bleu, orange, rouge, vert, violet (magenta) et des séquences colorées. La séquence de couleurs peut être arrêtée à n'importe quelle position via le bouton-poussoir.
-----------	--

Marquage	Possibilité d'insérer des films avec inscription de symboles
----------	--

Impression	Sans inscription
------------	------------------

##### Adapté à

Berker R.x / Berker Serie 1930 / Verre
--

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----