



REP512S



IK07

IP54

ELCOM.HOME Set vidéo 2 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Mode de pose du poste intérieur	En saillie
Méthode de montage poste extérieur	En saillie

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Hauteur	196 mm
Profondeur	40 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode de montage	Pour montage en saillie Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants
-----------------	---