



WH23623305Q



**kallysto apparent complet: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm  
Largeur 88 mm  
Profondeur 54 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK04  
Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Oui

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Housse Boîtier complet  
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels  
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

---

Oui