



LFF6009057035

**Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFH 60x90mm gris clair**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	90 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	83 - 97
-----------------	---------

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Convient pour**

LF 60x90 / LFH 60x90
----------------------

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

