



WH23625707Q



**kallysto AP komplett: Steckdose 2x Typ 23/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Beige**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Beige  
RAL Nummer 1015  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Duroplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 88 mm  
Breite 88 mm  
Tiefe 54 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 23  
Verdrehter Zentraleinsatz Nein  
Mit Klappdeckel Nein  
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja  
Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK04  
Schutzart IP IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein  
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose  
Abdeckung Komplettgehäuse  
Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz  
Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

kallysto Aufputz

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja