



WH23623304Q



kallysto apparent complet: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Anthracite

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Anthracite
Code RAL 7024
Finition Mat
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 88 mm
Largeur 88 mm
Profondeur 54 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage En saillie

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK04
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non
Avec éclairage fonctionnel Oui

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Boîtier complet
Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui