



HW4P340DE

**Air Circuit Breaker HW4 120 kA 4000 A 3P Drawout for sentinel Energy TU**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	4000 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	120 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	100 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	100 kA

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	20000
--	-------

**Samenstelling**

Aantal hulpcontacten als wisselcontact	6
--	---

**Spanning**

Nominale isolatiespanning $U_i$	1000 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	12000 V
Type voeding	AC

**Weerstand**

Inwendige weerstand	13 $\mu\Omega$
---------------------	----------------

**Uitvoering**

Aantal polen	3
Uitvoering component	Uitrijbaar
Pooltype	3P3D

**Afschakeling**

Responstijd bij sluiten	50 ms
-------------------------	-------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	800,10 W
----------------------------------	----------

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja