




REU410X



Audio Modul, Einbau, 2Draht, Edelstahl, Modesta

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff

Metall

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	85 x 85 mm
-------------	------------

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	85 mm
--------	-------

Tiefe	21 mm
-------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C
----------------------------	-------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm²
-------------------	-----------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Ja
-------------------	----

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
------------	-------------------------------

Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
-----------	--

Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz
--------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----