



TG550A



## Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały

### Właściwości techniczne

#### Łączność

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Możliwość łączenia | Tak |
|--------------------|-----|

#### Zasilanie

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Napięcie zasilania | Bateria litowa 6 V |
|--------------------|--------------------|

#### Łączność

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Opcjonalne połączenie radiowe | Nie |
|-------------------------------|-----|

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Radioodbiornik |
|----------------|----------------|

#### Sprzęt

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Głośność sygnalizatora akustycznego | 85 dB |
|-------------------------------------|-------|

#### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Średnica | 116 mm |
|----------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 49 mm |
|----------|-------|

#### Bateria (akumulator)

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Żywotność baterii | 10 lat niewymienna bateria litowa |
|-------------------|-----------------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP32 |
|------------------------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 65 °C |
|-------------------------|-------------|