



TG550A



Czujnik dymu radiowy zasilany bateryjnie biały

Właściwości techniczne

Łączność

Możliwość łączenia Tak

Zasilanie

Napięcie zasilania Bateria litowa 6 V

Łączność

Opcjonalne połączenie radiowe Nie

Typ połączenia Radiodbiornik

Sprzęt

Głośność sygnalizatora akustycznego 85 dB

Wymiary

Średnica 116 mm

Wysokość 49 mm

Bateria (akumulator)

Żywotność baterii 10 lat niewymienna bateria litowa

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP32

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 65 °C