



WH36140349A



**robusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Taststrom | 10 A |
|-----------|------|

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Architektur**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
| Polanzahl             | 2     |

**Werkstoff**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Farbe       | Aluminium   |
| Glanzgrad   | Matt        |
| Werkstoff   | Thermoplast |
| Oberfläche  | Lackiert    |
| Transparent | Nein        |

**Abmessungen**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Höhe                        | 86 mm |
| Breite                      | 86 mm |
| Tiefe                       | 51 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 34 mm |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Anzahl der Tasten    | 2            |
| Ausführung Taster    | Serientaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect |
|-----------------------|--------------|

**Sicherheit**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schutzart IP      | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Texte**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck                 |
| Schaltart/Variante | Serientaster Wechsler         |
| Anschlussart       | Mit quickconnect-Steckklemmen |

**Geeignet für**

|                                     |
|-------------------------------------|
| robusto Aufputz / robusto Unterputz |
|-------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|