



VANR12013TU

**Tampa limp/Água saí. polia. d325 24M 3mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

**Dimensões**

Profundidade da montagem	90 mm
Diâmetro incorporado	306 mm
Diâmetro exterior	325 mm
Espessura do rebaixo do tapete	3 mm

**Configuração**

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	R12
--	-----

**Instalação / montagem**

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Não
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Não
Adequado para limpeza húmida	Sim

**Instruções**

Manutenção do piso	Húmido
--------------------	--------

**Materiais**

Material	Alumínio
----------	----------

**Funções**

Adequado para canal de subsolo	Não
--------------------------------	-----

**Forma**

Forma	Redondo
-------	---------

**Textos**

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

**Materiais**

Cor	Alumínio
-----	----------

**Ligações**

Número de entradas de condutores	3
Número de tomadas SCHUKO	12

**Equipamento**

Número de dispositivos embutidos	12
Número de caixas de saída	3

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP66

**Imagens e esquemas**

