



WH23623309Q



kallysto AP komplett: Steckdose 2x Typ 13 mit Statusanzeige, Braun

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Braun
RAL Nummer 8014
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm
Breite 88 mm
Tiefe 54 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK04
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Ja

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Komplettgehäuse
Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja