



WXP2408

Okvir, 8M, gallery, 71mm, pecan

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	8

Materijali

Boja	Pecan
RAL kod	8025
Obrada površine	Mat
Materijal	Polikarbonat (PC) Drvo

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	235 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----