



HWX025H

Einschaltspule 24-30V AC/DC (CC)

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	300 VA
Betriebsverbrauch	5 VA

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	24 - 30 V
Steuerspannung DC	24 - 30 V
Isolationsspannung Ui	480 V
Stossspannungsfestigkeit	6000 V
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1	2

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja