



FW424F

Feldverteiler UP, FW2, IP40, SK I, 4x24 PLE, Nischenmaße (HxBxT):770x550x110mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|-----------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 4 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 96 |
|---------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 842 mm |
| Breite | 622 mm |
| Tiefe | 121 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 622 mm |
| Einbautiefe | 110 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 2 |
|---------------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |