



WKT415

1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio Kallysta

Caractéristiques techniques

Tension

Tension d'alimentation du système	230 V AC
-----------------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	10 - 40 °C
------------------------	------------

Equipement

Nombre de sorties	1
-------------------	---

Type de variateur	Actionneur de variation
-------------------	-------------------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Puissance

P max. avec lampes à incandescence	25 - 300 W
------------------------------------	------------

Puissance du variateur	10 - 250 W
------------------------	------------