



FP84Q1S

Armoire, univers, QS, IP30, classe de protection II, 1250x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1250 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK07

Equipement

Nombre de travée de large	4
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	8
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----